

液状ガスケット対応システム

容積計量ギヤポンプ方式 スタビライザー

ACE GIKEN

SL-900GP

NEW

高粘度液剤も缶のままらくらく塗布可能  
しかもギヤポンプの容積計量により  
高精度塗布を実現

②液剤計量

※ギヤポンプで容積計量  
※右下のギヤポンプの原理も  
ご覧下さい。

①液剤供給

※液剤の種類、ご使用の  
用途により各種圧送タンクを  
お選び頂けます。

③吐出

液出口



スタビライザー  
SL-900GP


自動機への搭載も可能

専用コントローラー  
DPC-900GP

●仕様

使用可能液剤	エポキシ樹脂・グリス・シリコンシーラ剤 他
使用可能粘度	1~100Pa・s
電源	AC100V
吐出スイッチ	フットスイッチ
REMOTE	有り
吐出量	0.32ml ~ 連続

ギヤポンプ原理



※製品の的外観・仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。



エース技研株式会社  
Ace Giken Co., Ltd.

営業品目 ●液体定量吐出器 **バルベッド** ●自動吐出・塗布装置 ●塗布ロボット  
Business line ●Fluid rated dispenser/BALPET ●Automatic dispensing and painting devices  
●Dispensing robots

〒590-0006 大阪府堺市堺区錦綾町1丁2-35 TEL. (072) 228-4869 (代) FAX. (072) 228-3879

URL <http://www.ace-giken.co.jp> E-Mail [balpet@ace-giken.co.jp](mailto:balpet@ace-giken.co.jp)

590-0006 2-35,1 chome,Kinryou cho,Sakai-ku,Sakai City,,Osaka Pref.,Japan

ADG



最新情報を  
チェック!